

NB322  
17.12.04  
Rev.1.1  
MPS

# Bruksanvisning for ELKO RS16/ML User instruction for RS16 /ML Diode light signal

Innfelt Art.nr 6488,6489,6490/Påvegg Art.nr 6691, 6692,6693  
Flush Art.no 6488,6489,6490/Surface Art.no 6691, 6692,6693

## N:

RS16/ML I - RS16/ML P er et markeringslys eller signallys for kontorer, venterom, korridorer o.l.  
RS16/ML I - RS16/ML P leveres med høy og lav linse samt skjerm.

### Tekniske data:

*Driftsspening:* 12V, 24V AC/DC, 230 V AC  
*Strømforbruk:* Ca 20mA.  
*Lyskilde:* Lysdioder.  
*Levetid:* ca. 100 000 timer.  
*Farge på linser:* Rød, gul, grønn

## S:

RS16/ML I - RS16/ML P är ett markeringsljus eller signalljus för kontor, väntrum, korridorer m.m.  
RS16/ML I - RS16/ML P levereras med två olika linser och skärm.

### Tekniska data:

*Driftspänning:* 12V, 24V AC/DC, 230 V AC.  
*Strömforbrukning:* Ca 20mA.  
*Luskälla:* Lysdioder.  
*Livslängd:* c:a 100 000 timmar.  
*Färg på linser:* Röd, gul, grön.

## E:

RS 16/ML I - RS16/ML P is a line of signal lights for offices, hospitals, waiting-rooms, corridors etc  
RS16/ML I - RS16/ML P is supplied with two various lenses (high and low) as well as shield.

### Technical data:

*Working Voltage:* 12V, 24V AC/DC, 230 V AC.  
*Consumption:* 20 mA.  
*Light source:* LED.  
*Lifetime:* 100 000 hours.  
*Colour of lenses:* Red, yellow or green.

## FI:

RS16/ML I - RS16/ML P on toimistojen, odotushuoneiden, käytävien tms. merkivalo.  
Opaste- tai yövalokäyttöön RS16/ML on saatavissa erilaisilla linseillä ja suojuksella varustettuna.

### Tekniset tiedot:

*Käyttöjännite:* 12 V, 24V AC/DC, 230V AC  
*Virrankulutus:* n. 20 mA  
*Valolähde:* Valodiodit  
*Linssien väri:* Punainen, keltainen, vihreä

## Koblingskjema/Kopplingschema/ Mounting scheme/Huom:

